




Reposicionável graças a sua formulação inovadora, é possível reposicionar e reutilizar Replaygel® no interior da caixa mesmo após longos períodos de tempo desde a reticulação inicial: Replaygel® reaglomera fácil e rapidamente, mantendo suas características



**Aplicações**

- Enchimento de caixas de derivação
- Isolamento de conexões elétricas 0,6/1 kV
- Indicado em caso de condições de instalação desfavoráveis
- Indicado para emprego na vertical ou com de cabeça para baixo



**Vídeo tutorial**



código	artigo	embalagem (litros)	mínimo pedido (cf)	múltiplos pedidos (cf)
<b>MP3100</b>	REPLAYLGEL 1L	1	1	1

**Conteúdo da embalagem**

- 2 frascos separados e transparentes
- Garrafa graduada de 1 litro

Tempo de reticulação a 23 °C  
25 minutos

Rigidez dielétrica  
24 kV/mm

Relação de mistura  
1:1

Tempo de trabalho a 23 °C  
10 minutos

Cor  
verde claro

Temperatura de uso -60 / +200 °C



**Reposicionável Reutilizável**



**SOLUÇÃO IP68 COM CAIXA JUBOX**



**Ótimo isolamento elétrico**



**Alta proteção contra a umidade**



**Reaccessível e removível**



**Reutilizável depois de abrir**



**Sem vencimento**



**Não irritante**



**Inodoro e sem solventes**



**Em conformidade com a Diretriz 2011/65/UE (RoHS 2)**



**Sem halogênio**



**Seguro para o meio ambiente**



**NÃO PERIGOSO REGULAMENTO EUROPEU N. 1272/2008 (CLP)**